



Carte mémoire pour easy500/700, 32kB

Référence **EASY-M-32K**
 N° de catalogue **270884**

Gamme de livraison

Utilisation avec			easy500 easy700
Capacité mémoire		koctets	Module de 32 K
Informations concernant le marché nord-américain			
Product Standards IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking			
UL File No. E135462			
UL Category Control No. NRAQ			
CSA File No. 012528			
CSA Class No. 2252-01 + 2258-02			
North America Certification UL listed, CSA certified			
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -			

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commande industrielle API (EG000024) / Unité de mémoire (EC000192)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Automate programmable industriel (API) / Automate programmable industriel (API) - unité de mémoire (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])			
type de mémoire			autre
taille de mémoire		Ko	32

Homologations

Product Standards			IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.			E135462
UL Category Control No.			NRAQ
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2252-01 + 2258-02
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Plus d'informations sur les produits (liens)

Notice d'installation Modules logiques easy IL05013015Z (AWA2528-2105)	
Notice d'installation Modules logiques easy IL05013015Z (AWA2528-2105)	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05013015Z2018_02.pdf
Manuel d'utilisation Modules logiques easy500, easy700 MN05013003Z (AWB2528-1508)	
Handbuch „Steuerrelais easy500, easy700“ MN05013003Z (AWB2528-1508) - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013003Z_DE.pdf
Manual "easy500, easy700 control relays" MN05013003Z (AWB2528-1508) - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013003Z_EN.pdf