


**MFD-800-CAB5**



Length – Länge – Longueur – Longitud – Lunghezza		Cable cross-section – Leitungsquerschnitt – Sections raccordables – Sección del conductor – Sezione del cavo	
5 m	16.4 ft	0.14 mm <sup>2</sup>	AWG25


**(en) Electric current! Danger to life!**  
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

**(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**  
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.


**(fr) Tension électrique dangereuse !**  
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

**(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**  
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

**(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!**  
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.



**(en) Connections – (de) Anschlüsse – (fr) Raccordements – (es) Conexiones – (it) Collegamenti**




**Colour codes – Farbcodes – Codes couleur – Códigos cromáticos – Codici a colori**


<b>X5</b>	green – grün – vert – verde – verde
<b>X4</b>	white – weiß – blanc – blanco – bianco
<b>X3</b>	yellow – gelb – jaune – amarillo – giallo
<b>X2</b>	brown – braun – marron – marrón – marrone
<b>X1</b>	grey – grau – gris – gris – grigio





0.3 x 1.8 mm




Strain relief – Zugentlastung – Embout antitraction – Protección contra tirones – Dispositivo antistrappo



→ Do not reuse after opening.  
Replacement strain-relief must be used!  
Kein Wiederverwenden nach dem Öffnen.  
Eine Ersatz-Zugentlastung ist zu verwenden!  
Ne pas réutiliser après l'ouverture.  
Utiliser un embout de rechange !  
Una vez abierta no debe reutilizarse.  
¡Utilice una protección contra tirones de recambio!  
Non riutilizzare dopo l'apertura.  
Usare un dispositivo antistrappo di ricambio!



Strain relief – Zugentlastung – Embout antitraction – Protección contra tirones – Dispositivo antistrappo



Place the cable sheath into the lower section of the strain relief, and then push the upper section of the strain relief onto the lower section.

Kabelmantel in das Unterteil der Zugentlastung legen, dann Oberteil der Zugentlastung auf das Unterteil drücken.

Poser la gaine de câble dans la partie inférieure de l'embout antitraction, puis presser la partie supérieure de l'embout sur la partie inférieure.

Colocar la cubierta del cable en la parte inferior de la descarga de tracción, y a continuación presionar la parte superior de la descarga de tracción hacia la parte inferior.

Posizionare la guaina del cavo nella parte inferiore del dispositivo antistrappo, quindi premere la parte superiore del dispositivo antistrappo sulla parte inferiore.

Can be mounted in 2 different orientations – Montierbarkeit in 2 verschiedenen Richtungen – Possibilité de montage dans 2 directions – Posibilidad de montaje en 2 direcciones distintas – Montabile in 2 diverse direzioni

